


NOVATECH

RK.ETP082X96-Ø52X14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	750 kg
Statický Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

KOLO

Materiál těla	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	96 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	52 mm
Šířka Kuličkové ložisko	14 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

