

NOVATECH

RK.ETP082X96-Ø52X14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 750 kg

Statická Nosnost 1500 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	96 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	52 mm
Šířka Kuličkové ložisko	14 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

