

## KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Номер замовлення 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Kappa load

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 800 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 640 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 205 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 4,406 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	опуклий
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	58 mm
Радіус повороту	140 mm
Поворотне з'єднання	280 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

# KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Номер замовлення 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Номер замовлення 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

