INFORMACIJE O PROIZVODU

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea clinic
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	130 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	0.94 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	40 mm
okretni radijus	102.5 mm
Otpor okretanju	205 mm
Savet	kuciste sa hvatac kablova napravljenim od polietlien.

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	50 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



Deutscher dizajner Club

IF nagrada za Dizajn

Interzum nagrada

© Copyright 2026 TENTE International GmbH