INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LUMINA

AA20POI050S70- 8X15 (30)

EAN 4031582458930



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	58 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0.11 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du filetage	8 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	8 mm
Tige Longueur Tige	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH