

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,1 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	26,5 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A