PURETECH

DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS

EAN 4031582372922



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	59 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS

EAN 4031582372922

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH