

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,49 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

