

NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	420 kg
Capacité de charge à 6 km/h	335 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	840 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,48 kg

NOVATECH


ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numéro de commande 00829478
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 H145

EAN 4031582319873

Numéro de commande 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.