

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numéro de commande 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numéro de commande 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

