

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Numéro de commande 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,283 kg

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Numéro de commande 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

