

## ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Номер заказа 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	205 kg
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	410 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	240 mm
Общий вес	2,874 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Ось	Винт с гайкой
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	155 mm
Поворотное соединение	310 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566  
Номер заказа 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

