

## ZETA REVERSE

468SITP160P63 cv

EAN 4031582398274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta reverse                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums                          |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 800 kg                                                   |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 640 kg                                                   |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                       |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                       |
| Statiskā kravnesība                  | 1600 kg                                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                                                   |
| Kopējais platums                     | 96 mm                                                    |
| Kopējais svars                       | 3,1 kg                                                   |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 135 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 270 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread profile          | izliekts                         |
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 160 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 cv

EAN 4031582398274

Pasūtījuma numurs 00860891  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

