

## ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha stainless            |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Igen                       |
| Statikus teherbírás               | 300 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 1,17 kg                    |

## VÁZ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| A ház anyaga | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles                   |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó           |
| Szín         | Rozsdamentes acél        |
| Ellensúlyoz  | 40 mm                    |
| Körbeforgás  | 242 mm                   |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                                     |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó, rozsdamentes               |
| Tengely                      | Csavar anyával                               |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 64 Shore A                                   |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm       |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Rendelési szám 00038946

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

