

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Omikron flex
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	600 kg
Capacidade de carga estática	1800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	272 mm
Peso geral	11 kg

## RODA

Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano Ultratech, fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

## SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Função especial
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Offset	100 mm
Raio giratório	200 mm
Interferência giratória	400 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	140 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	13 mm
Diâmetro do furo	105 mm