



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	150 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	300 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	0.68 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	锌压铸
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	35.5 mm
胎面硬度（A）	75 岸 A

