

# LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea safety                  |
| Tipo                              | Sistema de travão automático  |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                        |
| Elétrico condutivo                | Não                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                        |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                      | 100 mm                        |
| Largura geral                     | 73 mm                         |
| Peso geral                        | 0,41 kg                       |

## SUPORTE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte   |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória    |
| Cor                     | Cinza prateado (RAL7001) |
| Offset                  | 32 mm                    |
| Raio giratório          | 88 mm                    |
| Interferência giratória | 176 mm                   |
| Diâmetro do dome        | 41 mm                    |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do Piso                | Cinza ardósia (RAL7015)          |
| Cor da Roda                | Cinza ardósia (RAL7015)          |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 100 mm                           |
| Largura do Piso            | 20 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                             |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                             |
| Largura do corpo           | 20 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 11 mm                          |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
Interzumproduct  
design  
awardPrémio IF  
Design

