

DURATECH

TOO 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Número de comanda 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	720 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	600 kg
Tracidad de carga estàtica	1200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,38 kg

DURATECH

TOO 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Número de comanda 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

