

AGILA

2471DIK100R05-28

EAN 4031582301304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids global | 1,275 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 43,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

RACCORD

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 45 mm |

AGILA

2471DIK100R05-28

EAN 4031582301304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

