

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	1,16 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Offset	47,5 mm
Zwenk radius	122,5 mm
Uitzwenking	254 mm
Tip	Vork met geïntegreerde kabelgeleider gemaakt van Polyethyleen.

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	50 mm
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse
OntwerpersClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

