



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Novatech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 700 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 840 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 1400 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 1.16 kg                          |

#### КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Стомана, желязо                 |
| Материал на резбата     | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело          | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 82 mm                           |
| Ширина на Резба         | 76 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                           |
| Дължина на центъра      | 76 mm                           |
| Ширина на тялото        | 76 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D                    |
| Тип лагер               | 6204                            |

