

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	48,5 mm
Àmplia general	20 mm
Pes total	0,06 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Angular
Scamiento giratorio	Suport fixa
Color	Passivat blau
Dome Dictel	20 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	45 mm
Banda de rodadura ample	18 mm
Corporació ample	18 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	67 mm
Placa ampla	24 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	54 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	54 mm
Placa de diàmetre	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Número de comanda 00021141
Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

