

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Pasūtījuma numurs 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Elastech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 250 kg

Statiskā kravnesība 500 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,42 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,2 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

ELASTECH

UFR 125X40-Ø12

EAN 4031582324662

Pasūtījuma numurs 00031363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

