


# NOVATECH

ETX085x85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 800 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 1600 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

## KOLO

Materiál středu Ocel, železo

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko,  
Zapečetěné

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdrem

Průměr 85 mm

Šířka Běhoun 85 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 95 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Typ těsnění F

Vhodné pro jungheinrich

Product Drawings

