



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg
Capacité de charge à 6 km/h	440 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	70 °C
Hauteur	200 mm
Poids	3.27 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

