

## AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila care                                                |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                                |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                                    |
| Електропровідність                 | Ні                                                        |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                        |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                                    |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                                    |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                                     |
| Загальна висота                    | 188 mm                                                    |
| Загальна вага                      | 1,02 kg                                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 45 mm                   |
| Радіус повороту     | 120 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 240 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук |
| Носіння                 | Підшипник ковзання     |
| Захист різьби           | Без різьби             |
| Діаметр                 | 150 mm                 |
| Протектор               | 32 mm                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
| Діаметр Болт     | 32 mm                                                        |
| Довжина Болт     | 51 mm                                                        |

# AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

