

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Número de encomenda 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○ ○ ○ ○ ○

Ruído de movimento ○ ○ ○ ○ ○

Desgaste ○ ○ ○ ○ ○

Resistência à corrosão ○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 250 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 120 mm

Largura geral 128 mm

Peso geral 6,97 kg

RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 75 mm

Largura do Piso 30 mm

Largura do corpo 30 mm

SUPORTE

Offset 30 mm

Raio giratório 90 mm

Interferência giratória 180 mm

Diâmetro do dome 112 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa 112 mm

Largura da placa 112 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 92 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 92 mm

Diâmetro do furo da placa 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Número de encomenda 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

