

## ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126

Номер заказа 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Alpha stainless                           |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 150 kg                                    |
| Нержавеющая сталь                  | ✓   |
| Грузоподъемность статическая       | 300 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 155 mm                                    |
| Общий вес                          | 1,08 kg                                   |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид                                       |
|                         | мягкий   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный  |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                               |
| Диаметр                 | 125 mm   |
| Ширина Протектор        | 40 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 64 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал              | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы            | Широкая                    |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом          |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                      |
| Радиус поворота       | 102,5 mm                   |
| Поворотное соединение | 205 mm                     |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126  
Номер заказа 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

