

# MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид                   |
| Материал на резбата     | Полиуретан, екструдирано   |
| Лагер                   | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Цвят на Колело          | Естествено бяло            |
| Диаметър                | 100 mm                     |
| Ширина на Резба         | 32 mm                      |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm                      |
| Дължина на центъра      | 44 mm                      |
| Ширина на тялото        | 32 mm                      |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A               |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D               |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Maxtech                          |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Да                               |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Общо тегло                         | 0.23 kg                          |

