

KAPPA

9680FTP300P63 CL67

EAN 4031582348682

Numéro de commande 00838283



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1000 kg
Statique Capacité de charge	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	355 mm
Largeur totale	110 mm
Poids global	14,625 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	300 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	70 mm
Rayon d'encombrement	222,5 mm
Diamètre d'encombrement	445 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	135 mm
Largeur de plaque	110 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9680FTP300P63 CL67

EAN 4031582348682

Numéro de commande 00838283



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9680FTP300P63 CL67

EAN 4031582348682

Numéro de commande 00838283



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

