

## KAPPA

9688IFP160P63 CL67

EAN 4031582366235

Numărul de comandă 00828534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Kappa                             |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 280 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 700 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Înălțime totală                   | 205 mm                            |
| Lățime totală                     | 98 mm                             |
| Greutate totală                   | 3,416 kg                          |

## ROATĂ

|   |   |
|---|---|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                                    |
|   | moale                                       |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie                 |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                                   | Gri / fără marcaj                           |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet                 |
| Diametru                                | 160 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A                               |

## FURCA

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Material        | Fontă sau fier forjat, greu |
| FormăFurcă      | Larg, Rezistent             |
| Culoare         | Pasivat în albastru         |
|                 | ✓                           |
| Diametru cupolă | 96 mm                       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# KAPPA

9688IFP160P63 CL67

EAN 4031582366235

Numărul de comandă 00828534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

