

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1600 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.94 kg

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	带键槽的孔
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	54 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

