

## AGILA

2477PIO075R07-Ø24-27

EAN 4031582372090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 60 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 120 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 103 mm                      |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 24 mm              |
| Körbeforgás  | 160 mm             |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                 |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Siklócsapág                  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül   |
| Átmérő                       | 75 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa         | Szintetikus feszítő, kerek                                |
| Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm                                                     |
| Tippek                    | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

# AGILA

2477PIO075R07-Ø24-27

EAN 4031582372090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

