

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha stainless
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	250 °C
Altura total	128 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,51 kg

SUPORTE

Material da caixa	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Aço inoxidável

RODA

Material do centro da roda	Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento auto-lubrificante
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (D)	90 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	100 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Número de encomenda 00035519

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

