

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Puretech air

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 150 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 300 kg

Összsúly 1,35 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapág	Tűgörgős csapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	260 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

