PRODUKTINFORMATION

# INTEGRAL TWIN

## 2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Integral twin |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | lignende EN12531-Hospitalssengehjul |
| Belastning ved 3 km/t | 150 kg |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 175 mm |
| Samlet bredde | 70 mm |
| Samlet vægt | 1,8 kg |
| Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Udladning | 45 mm |
| Udfaldsradius | 120 mm |
| Udfaldsdiameter | 240 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 15 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Solid Stift, rund |
| Boltdiameter | 32 mm |
| Boltlængde | 45 mm |
| Tip | Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. |

German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32

EAN 4031582341706

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH