

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Rendelési szám 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,164 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241
Rendelési szám 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

