ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA

## 2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 80 kg |
| Електропроводим | Да |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 160 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 138 mm |
| Обща ширина | 60 mm |
| Общо тегло | 1.12 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 43.5 mm |
| Радиус на завъртане | 131 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |
| Диаметър на купол | 60 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Синтетичен разширител, квадратен |
| Щифт | 24 mm |
| Удължаващи фитинги (минимум) | 22 mm |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 24 mm |
| Намек | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437

Номер на поръчката 00006651

**Чертежи на продукта**

