



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	800 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,16 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	85 mm
Protektora platums	90 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	14 mm

