INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	104 mm
Poids global	0.15 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Aluminium blanc (RAL9006)
Déport	34 mm
Rayon d'encombrement	74 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	24 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Numéro de commande 00073802

Product Drawings