

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	102 mm
Larghezza complessiva	86 mm
Peso complessivo	1,37 kg

## SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	46 mm
Raggio di piroettamento	77,5 mm
Ingombro di piroettamento	155 mm
Diametro cuffia superiore	86 mm

## RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	63 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

## FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	90 mm
Larghezza della piastra	90 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	70 mm
Larghezza foro piastra (massima)	70 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Numero d'ordine 00062078  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

