

## KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Kappa load                                                    |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente                                     |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2160 kg                                                       |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1800 kg                                                       |
| Conductiv electric                | Nu                                                            |
| Inoxidabil                        | Nu                                                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 3600 kg                                                       |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                                        |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                                         |
| Înălțime totală                   | 305 mm                                                        |
| Lățime totală                     | 140 mm                                                        |
| Greutate totală                   | 16,55 kg                                                      |

## FURCA

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materialul de construcție | Fontă sau fier forjat, greu                                 |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent                                             |
| Rulment pivotant          | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare                   | Zink-fier (transparent)                                     |
| Offset                    | 65 mm                                                       |
| Raza de pivotare          | 195 mm                                                      |
| Interferență pivotantă    | 390 mm                                                      |
| Lubrication nipple        | 1                                                           |
| Diametru cupolă           | 140 mm                                                      |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 80 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 80 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 175 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 140 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 140 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 15 mm                 |

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

