INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Rodamiento de bolas	47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	14 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	500 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH


RK.ETP100x40-Ø47x14


EAN 4031582369588


Número de pedido 00839713

Planos del producto

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.







© Copyright 2026 TENTE International GmbH