PRODUKTINFORMATION

# AGILA

2470DYK100P50

EAN 4031582335187



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 80 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 160 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 135 mm |
| Samlet bredde | 60 mm |
| Samlet vægt | 0,9 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 38 mm |
| Udfaldsradius | 88 mm |
| Udfaldsdiameter | 176 mm |
| Dome-diameter | 60 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Bladstål |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi sort, elektrisk ledende |
| Leje | Kegle-kugleleje |
| Hjul farve | Blå-kromatiseret |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Fælgbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 77 mm |
| Pladebredde | 67 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 46,5 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 51,5 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 56 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 61,5 mm |
| Pladehullets diameter | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2470DYK100P50


EAN 4031582335187

Bestillingsnummer 00028593

**Product Drawings**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH