

PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.49 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

