

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Rendelési szám 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	68 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,092 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Kerék színe	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	53 mm
Körbeforgás	106 mm
Kupola átmérője	23 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900
Rendelési szám 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

