ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100

Dessins du produit

