

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Mitrināšana, karstumizturīgs
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45,5 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech heat
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	250 °C
Kopējais svars	0,54 kg

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Pasūtījuma numurs 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

