INFORMACIJE O PROIZVODU

# MAXTECH

## UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Maxtech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 200 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Ukupna težina | 0.27 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | kotrljajuci lezaj |
| Boja Tocak | Plava siva (RAL7031) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| dimenzija rupa osovina | 12 mm |
| duzina glavcine | 44.4 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Broj porudžbine 00007012

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH