

## LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582378207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea safety
Тип корпуса	Автоматическая система блокировки
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	75,5 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,159 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	65 mm
Поворотное соединение	130 mm
Диаметр купола	30 mm
Подсказка	Сила освобождения 23 Н и длина хода пружины 8 мм.

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

Deutscher  
Конструктор  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн IF

# LINEA SAFETY

592DUAI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582378207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

